

Rada Outlook

elektroniskt duschsystem



INFORMATION

System Rada Outlook är en elektronisk blandarenhet för upp till 6 utlopp. Systemet består av en blandningslåda, en sensorbox, en transformator, upp till 6 st. beröringsfria sensorer alt. Piezo-switchar samt upp till 6 st. duschhuvuden/utloppspipar. Kan även kombineras med duschpaneler.

Enheterna i systemet kan kopplas ihop i ett nätverk som kan bestå av upp till 31 st. Rada Outlook eller Rada Sense-enheter.

System Rada Outlook programmeras genom att koppla upp sig med en PC eller via fastighetens DUC/Modbus. Med hjälp av mjukvara till Rada Outlook (tillval) kan man programmera och läsa av bl.a. flödestider, utloppstemperatur och automatisk hygienspolning spolning. Mjukvaran har även en loggningsfunktion som tillåter loggning av t.ex. automatspolningar. Systemet kan även utföra en hetvattenspolning via DUC/Modbus eller PC.

System Rada Outlook är ett komplett och enkelt system med få komponenter. Vid leverans är lådan komplett med blandningslåda, sensorbox, transformator, backventiler, filter samt avstängningsventiler till inloppen.

System Rada Outlooks blandningslåda och sensorbox skall installeras på ett servicevänligt sätt.

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
Outlook	RO1621-100	838 16 48	Elektroniskt blandningssystem
IR-sensor	RO1621-101	838 16 49	Rada Outlook IR-Sensor
Piezoswitch	RO1621-085	838 16 51	Rada Outlook Piezoswitch
Mjukvara	RO1621-202	838 16 50	Rada Outlook Mjukvara
Nyckelbrytare	RO1621-081	837 92 55	Nyckelbrytare till Rada Outlook
Duschhuvud	RD098-82	838 15 00	Duschhuvud VR125
Duschpanel	RO05-03	838 17 08	DP-3 Outlook
Duschpanel	RO05-03S	838 17 09	DP-3 Outlook med handdusch
Duschpanel	RO05-03SH	838 17 11	DP-3 Outlook Handikappmodell

TILLVALSMÖJLIGHETER

Hetvattenspolning

Hetvattenspolningen gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hett vatten för att oskadliggöra eventuella bakterier så som legionellabakterier. För att aktivera hetvattenspolningen krävs en signal från fastighetens DUC/Modbus eller en PC med Rada Outlooks mjukvara installerad.

Automatisk hygienspolning

Automatisk hygienspolning används för att minimera tillväxten av bakterier i stillastående vatten samt att man garanteras rätt inloppstemperatur både på inkommande varmvatten som kallvatten.

Hygienspolningen aktiveras automatiskt på de tider man valt att den ska ske, t.ex. varannan natt kl. 02:00. Denna funktion programmeras ifrån en PC med Rada Outlook Mjukvaran men kan även förprogrammeras innan leverans efter kundens önskemål.


Rada Outlook mjukvara

Mjukvaran installeras på en PC med operativsystem Microsoft Windows XP eller Windows 7 & 8.


Mjukvaran krävs för att på plats kunna ändra inställningar, läsa av loggningar och starta hetvattenspolning.

Nyckelbrytare


Nyckelbrytare kopplas till sensorboxen och gör det möjligt att på ett enkelt sätt bryta strömmen till sensorerna. Funktionen gör det enkelt för t.ex. städpersonal att arbeta i våtutrymmet utan att aktivera duscharna samt läsa dataloggar.



Mått på blandarlådan i mm.



Mått på sensorboxen i mm.



Mått på strömadapter i mm.

